

Mitutoyo**Sada digitálních dutinoměů, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429112 25-50
GTIN	4946368562933
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Bezpečné a bezchybné měření – bez nonia. „Function Lock“ brání neúmyslné změně nastavení nulového bodu. Nízká spotřeba elektrického proudu. S ukazatelem nabití a indikátorem poruchy.

Měřicí plochy a opotřebitelné součásti z tvrdokovu, od vel. 12–25 jsou měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 429110, nastavovací kroužky.

Technický popis

Rozsah měření	25 - 50 mm
Počet stavěcích kroužků	2
Nastavovací kroužek Ø	30 / 40 mm
Počet mikrometrů	3

Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměř

Služby

Kalibrace Sada dutinoměřů Rozsah měření 25-50 mm	020550 25-50
--	--------------

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 28 mm	484030 28
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 35 mm	484030 35
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 45 mm	484030 45
Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/150	429010 3/150
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1