

**Mitutoyo****Sada digitálních dutinoměů, Rozsah měření: 50-75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429112 50-75
GTIN	2050001062277
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

**Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Bezpečné a bezchybné měření – bez nonia.** „Function Lock“ brání neúmyslné změně nastavení nulového bodu. Nízká spotřeba elektrického proudu. S ukazatelem nabití a indikátorem poruchy.

**Měřicí plochy a opotřebitelné součásti z tvrdokovu, od vel. 12–25 jsou měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.**

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Digitální dutinoměry č. 429110, nastavovací kroužky.

**Technický popis**

Rozsah měření	50 - 75 mm
Nastavovací kroužek Ø	62 mm
Počet mikrometrů	2
Počet stavěcích kroužků	1

Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

## Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 50-75 mm	020550 50-75
--	--------------

## Příslušenství

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	429010 4/150
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 55 mm	484030 55
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 70 mm	484030 70