

**Mitutoyo****Digitální dutinoměr, Rozsah měření: 75-88mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429110 75-88
GTIN	4946368563046
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

**Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu.** „Function Lock“ brání neúmyslné změně nastavení nulového bodu. Nízká spotřeba elektrického proudu. S ukazatelem nabití a poruchovým ukazatelem.

**Měřicí plochy a opotřebitelné součásti z tvrdokovu, od vel. 12 – 16 jsou měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.**

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 497445, prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

**Upozornění:**

Na poprávku k dodání až do měřicího rozsahu 300 mm.

**Technický popis**

Rozměr a	0,3 mm
Rozsah měření	75 - 88 mm
Hloubky měřené s prodloužením	252 mm
Standardně měřené hloubky	102 mm
Mezní chyba	0,003 mm
Rozlišení	0,001 mm

Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

## Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm	022500 100

## Příslušenství

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	429010 4/150
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 75 mm	484030 75
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 85 mm	484030 85
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Vysílač Typ S16E	498966 S16E

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 80 mm

484030 80