

**Mitutoyo****Digitální dutinoměř, Rozsah měření: 16-20mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 429110 16-20  |
| GTIN           | 4946368562858 |
| Třída artiklu  | 44A           |

**Popis****Provedení:**

**Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu.** „Function Lock“ brání neúmyslné změně nastavení nulového bodu. Nízká spotřeba elektrického proudu. S ukazatelem nabití a poruchovým ukazatelem.

**Měřicí plochy a opotřebitelné součásti z tvrdokovu, od vel. 12 – 16 jsou měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.**

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 497445, prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

**Upozornění:**

Na poprávku k dodání až do měřicího rozsahu 300 mm.

**Technický popis**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Rozměr a                      | 0,3 mm     |
| Hloubky měřené s prodloužením | 226 mm     |
| Rozsah měření                 | 16 - 20 mm |
| Standardně měřené hloubky     | 76 mm      |
| Mezní chyba                   | 0,002 mm   |
| Rozlišení                     | 0,001 mm   |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357         |
| Počet obsažených baterií                 | 1                  |
| Ochranná třída IP                        | IP 65              |
| Zdroj energie                            | Provoz s bateriemi |
| Norma                                    | DIN 863            |
| Rozhraní                                 | Rozhraní USB       |
| Rozhraní                                 | Rozhraní Digimatic |
| Měřicí technika                          | digitální          |
| Obal                                     | Stabilní box       |
| Kalibrování                              | B6                 |
| Druh produktu                            | 3bodový dutinoměr  |

## Služby

|   |            |
|---|------------|
| Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm     | 022500 20  |

## Příslušenství

|  |              |
|--|--------------|
| Vysílač Typ S16E                                     | 498966 S16E  |
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357 | 081560 357   |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 18 mm      | 484030 18    |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 19 mm      | 484030 19    |
| Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1          | 497445 D1    |
| Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ  | 498975       |
| Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ                 | 498965       |
| Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2        | 497445 USB2  |
| Prodloužení pro dutinoměry Typ 2/150                 | 429010 2/150 |
| Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2          | 497445 D2    |

|   |           |
|---|-----------|
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 17 mm | 484030 17 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 16 mm | 484030 16 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 20 mm | 484030 20 |