



Upínací trn Whistle-Notch tvar ADB, BT 50 krátký, Upínací trny Whistle-Notch: 20 mm



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	302726 20
GTIN	2050001921932
Třída artiklu	36E

Popis

Provedení:

S upínacím šroubem a dorazovým šroubem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806.

Norma: DIN 6359

Norma pro upínání: ISO 7388-2

Norma pro upínání: JIS B6339

Tvar: ADB

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min⁻¹

Obvodová házivost: ≤ 3 μm

Délka vyložení rozměr A: 80 mm

Vnější Ø D: 52 mm

Náhradní upínací šroub 309900: 20

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	80 mm
upnutí Ø D ₁	20 mm
Vnější Ø D	52 mm
Náhradní upínací šroub 309900	20
Upnutí	BT 50 krátký

Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC

Příslušenství

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308780 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50