

**Mahr****Digitální posuvné měřítko - AKCE IP67 i-wi s kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150STARTmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	402736 150START
GTIN	4059192064365
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

**Funkce:** ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (uložení naměřené hodnoty), RESET (vynulování), PRESET (předběžné nastavení rozměru), mm/inch, referenční systém, LOCK (zamknutí klávesnice), DATA (přenos dat)

- **Integrovaný vysílač**
- **Okamžitě připravený k měření díky referenčnímu systému**
- **Vynikající odolnost proti prachu, chladicím a mazacím materiálům: typ ochrany IP67**
- **Napájení: baterie, doba provozu cca 3 roky (při aktivovaném rádiovém vysílači cca 0,5 roku)**
- **Lapované vodící drážky**
- **Posuvník a lišta kalené, nerezové**

**Provedení reklamní text:**

Velmi velký LCD displej s výškou číslic 11 mm. Integrované bezdrátové datové rozhraní i-wi. Odolné proti prachu a vlhkosti. Provozní doba cca 3 roky.

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. Rádiový přijímač i-wi č. 498912.

**Zvláštní příslušenství:**

i-wi rádiový přijímač č. 498912.

**Upozornění:**

Software MarCom Professional 5.2 nyní ke stažení zdarma na [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom)

## Technický popis

Odečet	0,0005 palec
Provozní doba	3 roky
Délka měřicí čelisti	40 mm
Hloubkoměr	Ø 1,5
Kalibrování	A1
Rozlišení	0,01 mm
Automatické vypnutí	ano
Rozsah měření	0 - 150 mm
Mezní chyba	0,03 mm
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Norma	DIN 862
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	1 ks CR2032
Typ baterií	Knoflíkový článek
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Mezinárodní konstrukční velikost	CR2032
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

021000 200

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry.  
Maximální rozsah měření 200 mm

Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry  
Maximální rozsah měření 200 mm

021010 200