

PLANOLITH**Vodící a upínací T-drážka včetně montáže, Pro desky délky: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	431700 800
GTIN	2050001039095
Třída artiklu	46H

Popis**Provedení:**

Z nízkopřůtažné speciální oceli, povrch protireflexně matově chromovaný, s granitovou deskou, spojený tak, že spoj nelze uvolnit ani deformovat.

Přesnost:

0,01 mm / 1000 mm, provedení B. Vodící drážka a upínací drážka, broušená. Jmenovitý rozměr 14 mm je pouze přibližný rozměr, příslušenství, jako jsou koníky apod. jsou tomuto rozměru přesně přizpůsobeny.

Upozornění:

Uvádějte prosím v objednávce polohu T-drážkové lišty v povrchu a respektujte nutnou minimální tloušťku granitové desky. Při křížujících se drážkách a čelních drážkách cena na poptávku.

Technický popis

Pro desky délky	800 mm
Minimální tloušťka granitové desky	100 mm
Druh produktu	Vodící lišta