

**PLANOLITH****Vodící a upínací T-drážka včetně montáže, Pro desky délky: 1200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	431700 1200
GTIN	2050001039118
Třída artiklu	46H

**Popis****Provedení:**

Z nízkopřůtažné speciální oceli, povrch protireflexně matově chromovaný, s granitovou deskou, spojený tak, že spoj nelze uvolnit ani deformovat.

**Přesnost:**

0,01 mm / 1000 mm, provedení B. Vodící drážka a upínací drážka, broušená. Jmenovitý rozměr 14 mm je pouze přibližný rozměr, příslušenství, jako jsou koníky apod. jsou tomuto rozměru přesně přizpůsobeny.

**Upozornění:**

Uvádějte prosím v objednávce polohu T-drážkové lišty v povrchu a respektujte nutnou minimální tloušťku granitové desky. Při křížujících se drážkách a čelních drážkách cena na poptávku.

**Technický popis**

Minimální tloušťka granitové desky	160 mm
Pro desky délky	1200 mm
Druh produktu	Vodící lišta