

STABILA **Vodováha z lehkého kovu R profil, Délka: 1000 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	467405 1000
GTIN	4005069183738
Třída artiklu	46M

Popis**Provedení:****Tuhý hliníkový R profil** pro náročné použití.

- **Vysoká bezpečnost proti překlopení** během měření díky zvláště široké měřicí ploše (4 cm).
- **Značení / řezání po celé délce profilu bez odsazování** díky třem bezpečným vodícím rýsovacím hranám. Průběžný můstek přes horizontální libelu.
- **Rukojeť s vroubkou na prsty** po celé délce.
- **Snímatelné koncové krytky, tlumící náraz s patentovanými protiskluzovými zarážkami.** Se dvěma povrstvenými měřicími plochami, dvěma vertikálními libelami a jednou horizontální libelou.

Mezní chyba v normální poloze: 0,5 mm/m

Mezní chyba při měření v obrácené poloze: 0,5 mm/m

Technický popis

Délka	1000 mm
Mezní chyba při měření v obrácené poloze	0,5 mm/m
Mezní chyba v normální poloze	0,5 mm/m
Druh produktu	Vodováha