



## Otočné podstavce, pár



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	431705
GTIN	4030234000404
Třída artiklu	46K

### Popis

#### Provedení:

Z hutné speciální litiny. Po 2 kolečkách, uložených v kuličkových ložiskách pro uchycení válcovitých zkušebních dílů.

### Technický popis

Hmotnost páru	15 kg
Výška hrotu	147 (při d = 25) mm
Maximální zatížitelnost	150 kg
Šířka drážkového kamene h6	14 mm
Rozsah Ø	25 - 150 mm
Druh produktu	Otočný podstavec