

**Svěrák pro broušení a kontrolu s vodicím šroubem, Šířka čelistí A: 70mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363250 70
GTIN	4045197295804
Třída artiklu	32K

**Popis****Provedení:**

Zabroušené prizma. Celooceľový, kalený **avšestranně broušený** pro 4stranné obrábění. **S vodicím šroubem.** S horizontálním prizmatem.

**Použití:**

Pro **kalibrační obrábění a kontrolu.**

**Přesnost:**

Do **0,005 mm** / 100 mm.

**Rozsah dodávky:**

Včetně stabilního **pouzdra.**

**Technický popis**

Výška základního tělesa G	32 mm
Maximální rozsah upnutí b	80 mm
Celková délka a	160 mm
Hmotnost	3 kg
Šířka čelistí A	70 mm
Výška čelistí C	30 mm
Celková šířka B	70 mm
Druh produktu	Kontrolní svěrák

