



Brusné tyčinky oxidová keramika Degussit®, 4hran, Délka×šířka (stupeň jemnosti): 120X13Mmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	558955 120X13M
GTIN	4045197407290
Třída artiklu	53D

Popis

Provedení:

Výjimečně vysoká tvrdost, slinutá keramika z oxidu hlinitého bez pojiv propůjčuje nástrojům pro jemné broušení vynikající odolnost hran a profilů (syntetický rubín) pro dosažení perfektní kvality povrchu.

Pilníky ze slinutého rubínu na jemné broušení se zrnem: **střední (M)** (Ra cca 10 μ, odpovídá přibližně zrna 600),

Použití:

Pro přesné práce při výrobě nástrojů a forem, v jemné mechanice, optickém a sklářském průmyslu, výrobě porcelánu, atd. Pro srážení hran, vytváření zářezů a tvarování.

Technický popis

Stupeň jemnosti	střední
Zrnitost	600
Šířka	13 mm
Délka	120 mm
Řada	Degussit®
Brusivo	Slinutý rubín
Tvar	4hran
Druh produktu	Obtahovací pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		