

**Oxidová keramika Degussit ocílka střední (M), Délka×šířka: 100X25mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 558980 100X25 |
| GTIN | 4045197407320 |
| Třída artiklu | 53D |

Popis**Provedení:**

Výjimečně vysoká tvrdost, slinutá keramika z oxidu hlinitého bez pojiv propůjčuje nástrojům pro jemné broušení vynikající odolnost hran a profilů (syntetický rubín) pro dosažení perfektní kvality povrchu.

Ocílky ze slinutého rubínu na jemné broušení se zrnem:
střední (M) (Ra cca 10 μ , odpovídá přibližně zrně 600),

Použití:

Pro přesné práce při výrobě nástrojů a forem, v jemné mechanice, optickém a sklářském průmyslu, výrobě porcelánu, atd. Pro srážení hran, vytváření zářezů a tvarování.

Technický popis

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Výška | 10 mm |
| Stupeň jemnosti | střední |
| Šířka | 25 mm |
| Zrnitost | 600 |
| Délka | 100 mm |
| Řada | Degussit® |
| Brusivo | Keramika z oxidu hlinitého |
| Druh produktu | Obtahovací kámen |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| Tvrdokov (TK) | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Kámen | omezené použití | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |