

**Oxidová keramika Degussit ocílka jemná (F), Délka×šířka: 100X25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558985 100X25
GTIN	4045197407344
Třída artiklu	53D

Popis**Provedení:**

Výjimečně vysoká tvrdost, slinutá keramika z oxidu hlinitého bez pojiv propůjčuje nástrojům pro jemné broušení vynikající odolnost hran a profilů (syntetický rubín) pro dosažení perfektní kvality povrchu.

Ocílky ze slinutého rubínu na jemné broušení se zrnem:

jemné (F) (Ra cca 1 μ , odpovídá přibližně zrnům 2000).

Použití:

Pro přesné práce při výrobě nástrojů a forem, v jemné mechanice, optickém a sklářském průmyslu, výrobě porcelánu, atd. Pro srážení hran, vytváření zářezů a tvarování.

Technický popis

Výška	10 mm
Délka	100 mm
Šířka	25 mm
Zrnitost	2000
Stupeň jemnosti	jemné
Řada	Degussit®
Brusivo	Keramika z oxidu hlinitého
Druh produktu	Obtahovací kámen

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		