



## Brusné tyčinky oxidová keramika Degussit®, 3hran, Délka×šířka (stupeň jemnosti): 120X13Fmm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	558950 120X13F
GTIN	4045197407245
Třída artiklu	53D

### Popis

#### Provedení:

Výjimečně vysoká tvrdost, slinutá keramika z oxidu hlinitého bez pojiv propůjčuje nástrojům pro jemné broušení vynikající odolnost hran a profilů (syntetický rubín) pro dosažení perfektní kvality povrchu.

**Pilníky** ze slinutého rubínu na jemné broušení se zrnem: **jemné (F)** (Ra cca 1  $\mu$ , odpovídá přibližně zrna 2000).

#### Použití:

Pro přesné práce při výrobě nástrojů a forem, v jemné mechanice, optickém a sklářském průmyslu, výrobě porcelánu, atd. Pro srážení hran, vytváření zářezů a tvarování.

### Technický popis

Délka	120 mm
Stupeň jemnosti	jemné
Šířka	13 mm
Zrnitost	2000
Řada	Degussit®
Brusivo	Slinutý rubín
Tvar	3hran
Druh produktu	Obtahovací pilník

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		