

HOLEX
Hrubovací brusný kotouč „2 v 1“, Ø kotouč×šířka kotouče: 100X6 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	560500 100X6
GTIN	4045197593139
Třída artiklu	52M

Popis
Provedení:

- **Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obroušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.**
- **Typy: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).**
- **Úhel broušení 20° až 30°**
- **Použití: K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.**

Hrubovací kotouč pro **ocel a INOX** s **dlouhou životností** a vysokým brusným výkonem.

Specifikace: A30Q-BF. Otvor Ø 16 mm.

Maximální obvodová rychlost: 80 m/s

Ø otvoru: 16 mm

Technický popis

Ø otvoru	16 mm
Šířka kotouče	6 mm
Maximální počet otáček	15300 min ⁻¹

Ø kotouče	100 mm
Zkratka brusiva	A
Specifikace	A30Q-BF
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusny kotouc

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		