

**CCMT 060204 Wiper, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260094 CA515
GTIN	4960664753215
Třída artiklu	25E

Popis

CCMT 060204 Wiper CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: WP

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 110 - 380 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	WP
Druh	CA515
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 380 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení