

**CCMT 09T304 Wiper, Typ: PR1425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260099 PR1425
GTIN	4960664753529
Třída artiklu	25E

**Popis**

CCMT 09T304 Wiper PR1425 Druh: PR1425

Lamač třísek: WP

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 1 mm

Posuv  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 150 m/min

**Technický popis**

Druh	PR1425
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,03 - 0,12 mm/ot,
Lamač třísek	WP
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 150 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	M

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení