

**DCMX 070204 Wiper, Typ: PR1425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260383 PR1425
GTIN	4960664753543
Třída artiklu	25E

Popis

DCMX 070204 Wiper PR1425 Druh: PR1425

Lamač třísek: WP

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 1,2 mm

Posuv f : 0,03 - 0,12 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 150 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,03 - 0,12 mm/ot,
Druh	PR1425
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,2 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 150 m/min
Lamač třísek	WP

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMX 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení