

**HOLEX****Brusné pouzdro (A) zrno 60 středně hrubé, Ø pouzdra×šířka pouzdra:  
30X30mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 553710 30X30  |
| GTIN           | 4045197240323 |
| Třída artiklu  | 52E           |

## Popis

### Provedení:

**Brusné pouzdro je přidržováno roztažením gumového tělesa při vysokých otáčkách.**

Pouzdro lze použít v celé jeho šířce, neklouže a lze jej rychle a snadno vyměnit (navinutím/odvinutím ve směru drážek). Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných pouzder.

Z materiálu odolného proti roztržení, plně vázaného syntetickou pryskyřicí s dlouhou životností a dobrou přilnavostí zrna. Nejsou vhodná pro použití s chladicími mazacími prostředky.

Normální korund (A).

### Použití:

Brusná pouzdra jsou používána převážně pro plošné broušení, které vyžaduje vyšší úběr materiálu i na hranách.

### Vhodné pro:

Nosič brusných pouzder č. 553600.

## Technický popis

|               |       |
|---------------|-------|
| Šířka pouzdra | 30 mm |
| Ø pouzder     | 30 mm |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Zrnitost        | 60              |
| Stupeň jemnosti | středně hrubé   |
| Brusivo         | Normální korund |
| Zkratka brusiva | A               |
| Tvar pouzdra    | válcová         |
| Druh produktu   | Brusné pouzdro  |

### Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg            | vhodný          |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | omezené použití |                |         |
| INOX             | omezené použití |                |         |
| GG(G)            | omezené použití |                |         |
| CuZn             | vhodný          |                |         |
| Plasty, GFK      | vhodný          |                |         |
| Dřevo            | vhodný          |                |         |
| suché            | vhodný          |                |         |

### Příslušenství

Nosič brusných pouzder drážkovaný, Ø stopky 6 mm Ø  
hlavy×délka hlavy 30X30 mm

553600 30X30