

HOLEX**Brusné pouzdro (A) zrno 150 jemné, Ø pouzdra×šířka pouzdra: 15X30mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 553740 15X30 |
| GTIN | 4045197240415 |
| Třída artiklu | 52E |

Popis

Provedení:

Brusné pouzdro je přidržováno roztažením gumového tělesa při vysokých otáčkách.

Pouzdro lze použít v celé jeho šířce, neklouže a lze jej rychle a snadno vyměnit (navinutím/odvinutím ve směru drážek). Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných pouzder.

Z materiálu odolného proti roztržení, plně vázaného syntetickou pryskyřicí s dlouhou životností a dobrou přilnavostí zrna. Nejsou vhodná pro použití s chladicími mazacími médii.

Normální korund (A).

Použití:

Brusná pouzdra jsou používána převážně pro plošné broušení, které vyžaduje vyšší úběr materiálu i na hranách.

Vhodné pro:

Nosič brusných pouzder č. 553600.

Technický popis

| | |
|---------------|-------|
| Šířka pouzdra | 30 mm |
| Zrnitost | 150 |
| Ø pouzder | 15 mm |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Stupeň jemnosti | jemné |
| Brusivo | Normální korund |
| Zkratka brusiva | A |
| Tvar pouzdra | válcová |
| Druh produktu | Brusné pouzdro |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | | |
| Ocel < 55 HRC | omezené použití | | |
| INOX | omezené použití | | |
| GG(G) | omezené použití | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

Příslušenství

Nosič brusných pouzder drážkovaný, Ø stopky 6 mm Ø
hlavyxdélka hlavy 15X30 mm

553600 15X30