

**Prodloužení, Vnitřní a vnější □: 2,1 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	149400 2,1
GTIN	4045197857224
Třída artiklu	12L

Popis**Provedení:**

Kalené a poniklované. Vnější a vnitřní čtyřhran shodné velikosti.

Použití:

Pro prodloužení krátkých závitníků (např. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), ručních výstružníků a jiných nástrojů se čtyřhrannou stopkou.

Upozornění:

Prodloužení pro strojní závitníky se stopkou, např. dle DIN 371 / 374 / 376, viz č. **338400**.

Technický popis

Ø D	6 mm
Pro metrický závitník DIN 352	M1 – M2,6
Celková délka	60 mm
Vnitřní a vnější Ø	2,1 mm
Norma	DIN 377
Druh produktu	Prodloužení