

**Prodloužení, Vnitřní a vnější □: 14,5mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 149400 14,5 |
| GTIN | 4045197857392 |
| Třída artiklu | 12L |

Popis**Provedení:**

Kalené a poniklované. Vnější a vnitřní čtyřhran shodné velikosti.

Použití:

Pro prodloužení krátkých závitníků (např. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), ručních výstružníků a jiných nástrojů se čtyřhrannou stopkou.

Upozornění:

Prodloužení pro strojní závitníky se stopkou, např. dle DIN 371 / 374 / 376, viz č. **338400**.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Vnitřní a vnější Ø | 14,5 mm |
| Pro metrický závitník DIN 352 | M22 – M24 |
| Ø D | 29 mm |
| Celková délka | 175 mm |
| Norma | DIN 377 |
| Druh produktu | Prodloužení |