

**HOLEX****Brusné pouzdro (A) zrna 150 jemné, Ø pouzdra×šířka pouzdra: 30X30mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	553740 30X30
GTIN	4045197240446
Třída artiklu	52E

## Popis

### Provedení:

**Brusné pouzdro je přidržováno roztažením gumového tělesa při vysokých otáčkách.**

Pouzdro lze použít v celé jeho šířce, neklouže a lze jej rychle a snadno vyměnit (navinutím/odvinutím ve směru drážek). Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných pouzder.

Z materiálu odolného proti roztržení, plně vázaného syntetickou pryskyřicí s dlouhou životností a dobrou přilnavostí zrna. Nejsou vhodná pro použití s chladicími mazacími médii.

Normální korund (A).

### Použití:

Brusná pouzdra jsou používána převážně pro plošné broušení, které vyžaduje vyšší úběr materiálu i na hranách.

### Vhodné pro:

Nosič brusných pouzder č. 553600.

## Technický popis

Zrnitost	150
Ø pouzder	30 mm
Šířka pouzdra	30 mm

Stupeň jemnosti	jemné
Brusivo	Normální korund
Zkratka brusiva	A
Tvar pouzdra	válcová
Druh produktu	Brusné pouzdro

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Nosič brusných pouzder drážkovaný, Ø stopky 6 mm Ø  
hlavyxdélka hlavy 30X30 mm

553600 30X30