

**Garant****Technická fréza Z1 – hrubé, TK, Typ: G1020****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 540600 G1020  |
| GTIN           | 4045197155863 |
| Třída artiklu  | 51D           |

**Popis****Provedení:**stopka  $\varnothing$  6 mm.

Technické frézy **GARANT** jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu. **Tvar ostrý oblouk** (SPG).

**Použití:**

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

**Technický popis**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Tvar                 | G1020        |
| Jemnost ozubení      | hrubý        |
| Celková délka        | 60 mm        |
| Zkratka ozubení      | Z1           |
| $\varnothing$ hlavy  | 10 mm        |
| Popis tvaru          | Ostrý oblouk |
| $\varnothing$ stopky | 6 mm         |
| Délka hlavy          | 20 mm        |
| Řada                 | Ozubení Z1   |
| Řezný materiál       | TK           |

Druh produktu

Technická fréza

**Údaje o uživateli**

|                 | <b>Použití</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Al Mg           | omezené použití |                      |                |
| Ocel < 900 N/mm | omezené použití |                      |                |
| GG(G)           | omezené použití |                      |                |
| CuZn            | omezené použití |                      |                |
| Plasty, GFK     | omezené použití |                      |                |
| Dřevo           | omezené použití |                      |                |