

Garant**Technická fréza Z1 – hrubé, TK, Typ: M1020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	540600 M1020
GTIN	4045197155887
Třída artiklu	51D

Popis**Provedení:**stopka \varnothing 6 mm.

Technické frézy **GARANT** jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu. **Tvar špičatý kužel (SKM).**

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Technický popis

Popis tvaru	ostrý kužel
Zkratka ozubení	Z1
Tvar	M1020
Celková délka	60 mm
\varnothing hlavy	10 mm
Jemnost ozubení	hrubý
\varnothing stopky	6 mm
Délka hlavy	20 mm
Řada	Ozubení Z1
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Technická fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Dřevo	omezené použití		