

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250612 25/11
GTIN	4045197861726
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	29 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	12 mm
Celková délka L	150 mm
Lomená páka	259015 7
Sada pružin	259044 4
Sada pružinových kolíků	259047 3
Podložka	259031 7
Šroubek klínu	259018 6
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	PDNNR/L 2525M11
Velikost stopky	25 mm
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne

Úhel nastavení k	63 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Šroubek klínu Typ 6	259018 6
Sada pružin 10dílná Typ 4	259044 4
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Podložka Typ 7	259031 7
Lomená páka Typ 7	259015 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500