

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250612 25/15
GTIN	4045197861740
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružin	259044 2
Délka hlavy L ₁	37 mm
Celková délka L	150 mm
Funkční šířka L ₄	12 mm
Šroubek klínu	259018 7
Velikost destiček	15 mm
Velikost stopky	25 mm
Lomená páka	259015 8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Sada pružinových kolíků	259047 2
ISO kód držáku	PDNNR/L 2525M15
Podložka	259031 28
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne

Úhel nastavení k	63 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Lomená páka Typ 8	259015 8
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Šroubek klínku Typ 7	259018 7
Podložka Typ 28	259031 28
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500