



Dělicí kotouč Basic* EXTRA ÚZKÝ, Ø kotouče: 115mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	563650 115
GTIN	9003172409689
Třída artiklu	53T

Popis

Provedení:

Univerzální dělicí kotouče pro příležitostné dělení profilů, trubek, atd.

Specifikace:

A60BF.

Technický popis

Šířka kotouče	1 mm
Popis tvaru	přímý
Ø otvoru	22,23 mm
Maximální počet otáček	13300 min ⁻¹
Specifikace	A60BF
Ø kotouče	115 mm
Pro tloušťky materiálů	3 mm
Zkratka brusiva	A

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		