

HOLEX**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 7 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	201304 7
GTIN	4045197862600
Třída artiklu	12X

Popis**Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HE s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 11 mm

Celková délka L: 58 mm

Stopka Ø D_s : 8 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,2 mm

Technický popis

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Stopka Ø D_s	8 mm
Délka břitu L_c	11 mm
Stopka	DIN 6535 HE s h6
Celková délka L	58 mm
Počet zubů Z	2

Tvar stopky	HB
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
\varnothing břitu D_c	7 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza