


**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 2,5 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202276 2,5
GTIN	4045197865533
Třída artiklu	12X

**Popis**
**Provedení:**

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břítu  $L_c$ : 4 mm

Celková délka L: 50 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 6 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,1 mm

**Technický popis**

Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,011 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Ø břítu $D_c$	2,5 mm
Stopka Ø $D_s$	6 mm
Délka břítu $L_c$	4 mm
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Celková délka L	50 mm
Počet zubů Z	3
Tvar stopky	HB
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza