


TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 5 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	202276 5
GTIN	4045197865588
Třída artiklu	12X

Popis
Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu L_c : 9 mm

Celková délka L: 54 mm

Stopka Ø D_s : 6 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,2 mm

Technický popis

Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,04 mm
Ø břitu D_c	5 mm
Celková délka L	54 mm
Tvar stopky	HB
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,03 mm
Délka břitu L_c	9 mm
Stopka Ø D_s	6 mm

Stopka	DIN 6535 HB s h6
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Počet zubů Z	3
Tolerance jmenovitého Ø	e8
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza