

**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 14 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202276 14
GTIN	4045197865656
Třída artiklu	12X

Popis**Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu L_c: 18 mm

Celková délka L: 75 mm

Stopka Ø D_s: 14 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,3 mm

Technický popis

Ø břitu D _c	14 mm
Délka břitu L _c	18 mm
Tvar stopky	HB
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Stopka Ø D _s	14 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,3 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8

Počet zubů Z	3
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Celková délka L	75 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza