

HOLEX**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 1,8 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202298 1,8
GTIN	4045197866578
Třída artiklu	12X

Popis**Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 45 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HA s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu L_c : 3 mm

Celková délka L: 38 mm

Stopka Ø D_s : 3 mm

Tvar stopky: HA

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,1 mm

Technický popis

Stopka Ø D_s	3 mm
Tvar stopky	HA
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,006 mm
Délka břitu L_c	3 mm
Ø břitu D_c	1,8 mm
Celková délka L	38 mm
Počet zubů Z	3

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,005 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza