


**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 4,5 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202298 4,5
GTIN	4045197866639
Třída artiklu	12X

**Popis**
**Provedení:**

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 45 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu  $L_c$ : 9 mm

Celková délka L: 54 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 6 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,18 mm

**Technický popis**

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Délka břitu $L_c$	9 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Počet zubů Z	3
Stopka	DIN 6535 HB s h6

Ø břitu $D_c$	4,5 mm
Stopka Ø $D_s$	6 mm
Celková délka L	54 mm
Tvar stopky	HB
Šířka rohové fazetky při 45°	0,18 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza