

HOLEX**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 16 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202298 16
GTIN	4045197866721
Třída artiklu	12X

Popis**Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 45 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka bříty L_c: 22 mm

Celková délka L: 82 mm

Stopka Ø D_s: 16 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,4 mm

Technický popis

Tvar stopky	HB
Ø bříty D _c	16 mm
Délka bříty L _c	22 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Posuv f _z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,08 mm
Celková délka L	82 mm
Počet zubů Z	3

Šířka rohové fazetky při 45°	0,4 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,13 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Stopka Ø D_s	16 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Výbrus stopky pro tepelný upínač s bezpečnostní funkcí Ø stopky nástroje 16 mm	SZ2025 16
---	-----------