

3M**Komfortní ochranné brýle SecureFit™ 400, Odstín skla brýlí: GREY****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	096205 GREY
GTIN	4054596052765
Třída artiklu	04M

Popis**Provedení:**

Velmi flexibilní ochranné brýle ve sportovním stylu se se svými **19 g** řadí k nejlehčím brýlím ve své třídě. Díky **speciální technologii rozložení tlaku nožiček** se nožičky dokonale přizpůsobí tvaru hlavy a zamezí tlaku na uši. Inovativní konstrukce zajišťuje pohodlné usazení a podstatně zvyšuje přijatelnost nošení. Komfort nošení dále umocňují **nastavitelné nosní polštářky** i měkce **polstrované konce nožiček**. Díky úzké konstrukci lze tyto brýle také snadno kombinovat s dalšími OOP. Se **šedými skly** pro **větší ochranu při přirozeném oslnění** (slunce, odraz světla).

Činitel propustnosti: 22%.

Provedení reklamní text:

- **Vynikající přizpůsobení každému tvaru hlavy.**
- **Bezpečné držení i při intenzivních pohybech.**

Norma:

EN 166 EN 172

Technický popis

Materiál kotouče	Polykarbonát
Hmotnost	19 g
Činitel propustnosti	22 %
Označení zorníku	5-3,1 3M 1 FT
Ochrana proti UV	standard

Řada	SecureFit™
Označení rámu	3M EN166 FT CE
Parametr rámu	Polstrované obroučky
Parametr rámu	Nastavitelné nosní polštářky
Druh produktu	Ochranné brýle

Příslušenství

Utěrky na čištění brýlí100 ks	096690
Pouzdro na brýle Typ	096930
Úložný box	096910
Držák na stěnu na vlhčené čisticí utěrky	096691