

**Komfortní ochranné brýle SecureFit™ 400, Odstín skla brýlí: I/O****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	096205 I/O
GTIN	4054596052796
Třída artiklu	04M

Popis**Provedení:**

Velmi flexibilní ochranné brýle ve sportovním stylu se se svými **19 g** řadí k nejlehčím brýlím ve své třídě. Díky **speciální technologii rozložení tlaku nožiček** se nožičky dokonale přizpůsobí tvaru hlavy a zamezí tlaku na uši. Inovativní konstrukce zajišťuje pohodlné usazení a podstatně zvyšuje přijatelnost nošení. Komfort nošení dále umocňují **nastavitelné nosní polštářky** i měkce **polstrované konce nožiček**. Díky úzké konstrukci lze tyto brýle také snadno kombinovat s dalšími OOP. S **odrazivými skly** vhodné pro **sluneční světlo bez přílišného ztmavení** (střídavé práce uvnitř a venku).

Provedení reklamní text:

- **Vynikající přizpůsobení každému tvaru hlavy.**
- **Bezpečné držení i při intenzivních pohybech.**

Norma:

EN 166 EN 172

Technický popis

Materiál kotouče	Polykarbonát
Hmotnost	19 g
Označení zorníku	5-1,7 3M 1 FT
Ochrana proti UV	standard
Řada	SecureFit™

Označení rámu	3M EN166 FT CE
Parametr rámu	Polstrované obroučky
Parametr rámu	Nastavitelné nosní polštářky
Druh produktu	Ochranné brýle

Příslušenství

Úložný box	096910
Pouzdro na brýle Typ	096930
Držák na stěnu na vlhčené čisticí utěrky	096691