

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravá, Ø stopky / velikost destičky: 32/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251724 32/16
GTIN	4045197868206
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroub podložky	259025 3
Šroub pro příložku	259021 4
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	40 mm
Velikost destiček	16 mm
Podložka	259031 39
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Upínací výška L_2	31 mm
Celková délka L	250 mm
Středové přesazení L_3	22 mm
Upínka	259038 4
ISO kód držáku	A32S MVUNR/L 16
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravá
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Šroubek pro podložku Typ 3	259025 3
Upínka Typ 4	259038 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Šroub pro upínku Typ 4	259021 4
Podložka Typ 39	259031 39
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500