

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 32/22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251417 32/22
GTIN	4045197868312
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 2204..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	40 mm
Středové přesazení L_3	22 mm
Upínací výška L_2	31 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Velikost destiček	22 mm
Lomená páka	259015 2
Sada pružinových kolíků	259047 2
Celková délka L	250 mm
ISO kód držáku	A32S PTFNR/L 22
Podložka	259031 10
Šroubek klínku	259018 2
Sada pružin	259044 2
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Lomená páka Typ 2	259015 2
Podložka Typ 10	259031 10
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500