

**Garant****Úzké hydraulické pouzdro, HSK-E 40 A = 85, Ø upnutí D1: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307526 5
GTIN	4045197868435
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Extrémně štíhlé provedení (obrys 3°).
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Je možné axiální přestavení délky.
- Stopky natvrdo přesoustružené.
- Lze použít redukční pouzdra.

**Výhoda:**

- Odolávající teplotě vzhledem ke zcela uzavřenému systému, tj. žádné pájené tlakové komory.
- Ideální tlumící vlastnosti.
- Vysoký přenos točivých momentů, díky tomu bezpečný proces.

**Použití:**

Zvláště v konstrukci forem a nástrojů.

**Tam, kdy je vyžadován redukovaný rušivý obrys.**

Pro vrtání, tření a frézování.

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

**Rozsah dodávky:**

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Redukční pouzdra č. 302135 – 302165.

**Technický popis**

Vnější Ø D	34 mm
------------	-------

Délka vyložení rozměr A	85 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	11 mm
L <sub>2</sub>	45 mm
Ø D <sub>3</sub>	15,7 mm
Upnutí	HSK-E 40 A = 85
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro