

Garant**Úzké hydraulické pouzdro, BT 30 A = 85, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303446 10
GTIN	4045197868602
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°).
- Ideální tlumicí vlastnosti.
- Je možné axiální přestavení délky.
- Stopky natvrdo přesoustružené.

Použití:

- Zvláště ve výrobě nástrojů a forem.
- Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
- K vrtání, vystružování a frézování.
- K upnutí nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802. Redukční pouzdra č. 302135 – 302187.

Technický popis

Ø D ₂	18 mm
Délka vyložení rozměr A	85 mm
Ø D ₃	22,9 mm
Vnější Ø D	40 mm
L ₂	47 mm

Upínací Ø D ₁	10 mm
Upnutí	BT 30 A = 85
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308760 30
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308765 30
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308785 30