

Garant**Úzké hydraulické pouzdro, HSK-A 63 A = 200, Ø upnutí D1: 8 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307537 8
GTIN	4045197868756
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Mimořádně štíhlá konstrukce (3° kontura).
- S otvorem Balluffchip.
- Je možné axiální seřízení délky.
- Stopky tvrdě překroucené.

Výhoda:

- Odolávající teplotě vzhledem ke zcela uzavřenému systému, tj. žádné pájené tlakové komory.
- Ideální tlumící vlastnosti.
- Vysoký přenos točivých momentů, díky tomu bezpečný proces.

Použití:

Zvláště v konstrukci forem a nástrojů.

Tam, kdy je vyžadován redukovaný rušivý obrys.

Pro vrtání, tření a frézování.

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302180.

Ø D₂: 18 mm

Ø D₃: 33,93 mm

Vnější Ø D: 50 mm

L₂: 152 mm

Technický popis

upnutí $\varnothing D_1$	8 mm
$\varnothing D_2$	18 mm
Vnější $\varnothing D$	50 mm
L_2	152 mm
$\varnothing D_3$	33,93 mm
Upnutí	HSK-A 63 A = 200
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro