

**Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry 6g, Závit: M27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	486050 M27
GTIN	2050001037411
Třída artiklu	48B

**Popis****Provedení:**

Zabroušení 1. závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitu. Provedení dle DIN 2279 – 2299.

**Použití:**

Pro metrické závity ISO, pravotočivý DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornění:**

Závitové kalibry pro závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

**Technický popis**

Stoupání závitu	3 mm
Toleranční třída	6g
Závit	M27
Kalibrování	L12

Toleranční pole	g
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Druh závitu	M
Norma	DIN 13
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry

## Služby

Kalibrace DAKK SZávitový kalibrační kroužek Maximální Ø 100 mm	028640 100
Kalibrování Závitový kroužek Maximální Ø 60 mm	028600 60