

Garant**Vějířový brusný kotouč M14 tkanina (A), Ø 125 mm×20 mm, Zrnitost: 60**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	566350 60
GTIN	4045197345813
Třída artiklu	51M

Popis

Provedení:

Vějířovitě uspořádané lamely kolem osy nástroje. **Přímé upínání M14**. Extrémně flexibilní.

Brusná tkanina normální korund (A).

Použití:

Pro jemné broušení na klenutých plochách.

Technický popis

Zrnitost	60
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Ø kotouče	125 mm
Šířka kotouče	20 mm
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm×20 mm

Závit	M14
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovité brusné kolečko

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		