

Garant**Brusné tělísko jemné, AR, Typ: ZY0610****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 550700 ZY0610 |
| GTIN | 4045197239297 |
| Třída artiklu | 51E |

Popis**Provedení:**

Brusná tělíska GARANT (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska GARANT jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Brusná tělíska v provedení **ušlechtilý korund růžový (AR)** s hrubým a jemným zrnem. stopky \varnothing 6 mm.

Jemná zrnitost. Délka stopky 40 mm.

Použití:

Pro univerzální obrábění **nelegované a nízko legované oceli a ocelové litiny**. Doporučená řezná rychlost: 30 – 50 m/s.

Technický popis

| | |
|----------------------|---------------------|
| Délka stopky | 40 mm |
| Stupeň jemnosti | jemný |
| \varnothing hlavy | 6 mm |
| \varnothing stopky | 6 mm |
| Délka hlavy | 10 mm |
| Brusivo | Normální korund (A) |
| Zkratka brusiva | A |

| | |
|------------------------|----------------|
| Atribut názvu produktu | AR |
| Druh produktu | Brusné tělísko |