

**Garant****Brusné tělísko jemné, AR, Typ: ZY0816****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	550700 ZY0816
GTIN	4045197239310
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

**Brusná tělíska GARANT** (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska GARANT jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Brusná tělíska v provedení **ušlechtilý korund růžový (AR)** s hrubým a jemným zrnem. stopky  $\varnothing$  6 mm.

Jemná zrnitost. Délka stopky 40 mm.

**Použití:**

Pro univerzální obrábění **nelegované a nízko legované oceli a ocelové litiny**. Doporučená řezná rychlost: 30 – 50 m/s.

**Technický popis**

Stupeň jemnosti	jemný
$\varnothing$ hlavy	8 mm
Délka stopky	40 mm
$\varnothing$ stopky	6 mm
Délka hlavy	16 mm
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A

Atribut názvu produktu

AR

Druh produktu

Brusné tělísko