


**Fibrový kotouč Cubitron™ II (CER) 982C, Ø 125 mm, Zrnitost: 60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566485 60
GTIN	30051141276244
Třída artiklu	53F

**Popis****Provedení:**

Precizně vytvarované **brousící zrno s vysokým výkonem** v produktech 3M™ se skládá z definovaných, keramických trojúhelníků, které jsou optimálně vyrovnány a uloženy na brusném podkladu. **O hodně zvýšený úběrový výkon** při velmi dlouhé životnosti a rovnoměrné konečné úpravě povrchu.

**Vulkánfibr** extrémně odolný proti přetržení, ale velmi ohebný. Otvor 22,23 mm a křížové drážky. Typ hrotu Cubitron™ II. Nejvyšší obrušovací výkon.

**Použití:**

K obrábění **oceli** a neželezných kovů.

Na úhlových bruskách s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s brusnými talíři č. 566690 / 566692. Brousící zrno umožňující svým tvarem vysokou rychlost nabízí **příjemnou, ergonomickou práci** s minimálním přitlačným tlakem. Vysokým úběrovým výkonem jsou fibrové kotouče 3M™ zároveň skutečnou alternativou k brusným kotoučům na hrubování a vějířovitým brusným kotoučům.

**Technický popis**

Označení výrobce	982 C
------------------	-------

Zrnitost	60
Ø kotouče	125 mm
Řada	Cubitron™II
Brusivo	Cubitron™ II
Zkratka brusiva	Keramické
Podklad brusného materiálu	Vulkánfibr
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Optimalizováno pro materiál	Litina
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Optimalizováno pro materiál	Neželezné a barevné kovy
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Maximální počet otáček	12200 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Laminátový kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		

---

## Příslušenství

Opěrný talíř fibrových kotoučů tvrdý/žebrovaný Vnější Ø 125 mm	566690 125
Opěrný talíř tvrdý/žebrovaný Vnější Ø 125 mm	566672 125
Opěrný talíř fibrových kotoučů pružný/hladký Vnější Ø 125 mm	566692 125