

HOLEX**Vějířovité brusné kotouče Rouno / plátno, hrubý, Ø hlavy×šířka hlavy:
40X20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554910 40X20
GTIN	4045197241078
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje. Díky kombinaci s brusným plátnem se **posiluje brusný efekt** rouna. Ø stopky 6mm.

Použití:

Slouží k odstraňování zoxidovaných a znečištěných vrstev na kovech a k matování ocelí Cr-Ni a ostatních ušlechtilých ocelí a neželezných kovů.

Technický popis

Maximální počet otáček	14000 min ⁻¹
Doporučené otáčky	7500 min ⁻¹
Šířka hlavy	20 mm
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	40 mm
Zkratka brusiva	A
Srovnání zrnitosti	100 / 80
Stupeň jemnosti	hrubý

Atribut názvu produktu	hrubý
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		