



Malé brusné tělísko jemné, AD-AW, Typ: ZY0610



Údaje o objednávce

Artikové číslo	551510 ZY0610
GTIN	4027497214365
Třída artiklu	56L

Popis

Provedení:

Brusná tělíska LUKAS (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska LUKAS jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Malá brusná tělíska se **smíšeným zrnem (AD-AW)** z normálního korundu, ušlechtilého korundu tmavě červeného a jednokrystalového korundu bílého (označení LUKAS NDW) se zrnem 100 (jemné). Keramické pojivo. Ø stopky 3 mm, délka stopky 50 mm.

Použití:

Brusná tělíska s vysokou tvarovou stabilitou se hodí především pro jemné obrábění a obrábění hran (**kalených nástrojových** a **Cr-Ni ocelí**) při výrobě nástrojů a forem. Doporučená řezná rychlost 10 – 30 m/s.

Technický popis

Stupeň jemnosti	jemný
-----------------	-------

Délka stopky	50 mm
Ø hlavy	6 mm
Ø stopky	3 mm
Délka hlavy	10 mm
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	AD-AW
Druh produktu	Brusné tělísko